Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SV 3431.000 NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000

Stand: 08.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SV 3431.000 - NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 für Montageplattenaufbau

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 3431.000
Ausführung	Für Montageplattenaufbau
Material	Glasfaserverstärktes Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94 Kontaktbahnen: versilbertes Hartkupfer
Farbe	Chassis: RAL 9011 Deckel: RAL 7035
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen	Klemmraum-Breite: 10 mm Klemmraum-Höhe: 10 mm
Für Montageplattenaufbau	Ja
Leitungsabgang	oben/unten
Anschlussart (elektrisch)	Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsstrom max.	100 A
Bemessungsbetriebsspannung	690 V, 3~
Für NH-Größe	000
Prüfgrundlage	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Abmessung	Breite: 89 mm Höhe: 141,5 mm
Anschluss von Rundleitern	1,5 - 50 mm²
Polzahl	3-polig
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.401
Bruttogewicht	0.453

© Rittal 2025

Eigenschaften

Kupferanteil (kg/Stück)	0.15
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177042391
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Approbationen

Approbationen	CQC-CCC
Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 000

NH Reiter-Sicherungs-Lasttrenner Gr. 000 bis 160A, 3polig, für Abgang oben / unten, für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600 Anschlussart:

Rahmenklemme , Rundleiter 4 bis 95 qmm Klemmraum für lam. Kupferschiene bis 13 x 13 mm System:

Rittal RiLine NH

© Rittal 2025 3