Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 3431.030

NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000

Stand: 05.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SV 3431.030 - NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000





Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 3431.030
Ausführung	mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ) Für 60 mm Sammelschienensysteme
Material	Glasfaserverstärktes Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94 Kontaktbahnen: versilbertes Hartkupfer
Farbe	Chassis: RAL 7035 Deckel: RAL 7001
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm
Leitungsabgang	unten
Anschlussart (elektrisch)	Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsstrom max.	100 A
Bemessungsbetriebsspannung	690 V, 3~
Für NH-Größe	000
Prüfgrundlage	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Abmessung	Breite: 53 mm Höhe: 213 mm

© Rittal 2026

Eigenschaften

Anschluss von Rundleitern	2,5 - 50 mm²
Passend für Sammelschienen	Höhe: 5, 10 mm
Polzahl	3-polig
Querschnitt Rundleiter	2,5 - 50 mm²
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,599 kg
Bruttogewicht	0,62 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	0,15
Zolltarifnummer	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeschreibung	SV NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 000, 100 A, 690 V, 3-polig, Rahmenklemme, Leitungsabgang unten

Approbationen

Approbationen	CQC-CCC
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

NH Sicherungslasttrennschalter Gr. 000

NH Sicherungslasttrennschalter Gr. 000
bis 100A, 3polig, für Abgang unten
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart

Kastenklemme , Rundleiter 2,5 bis 50 qmm
System:
Rittal RiLine NH