

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 3554.000 Plattenklemme

Stand: 13.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3554.000 - Plattenklemme

Zum bohrungslosen Anschluss von lamellierten Kupferschienen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 3554.000
Produktbeschreibung	Zum bohrungslosen Anschluss von lamellierten Kupferschienen.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt, passiviert
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)	34 x 10 mm
Passend für Sammelschienen	12 x 5 - 30 x 10
Passend für Sammelschienen	Sammelschiene E-Cu
Verpackungseinheit	3 Stück
Nettogewicht	0,699 kg
Bruttogewicht	0,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Produktbeschreibung	SV Plattenklemme, für lamellierte Kupferschienen, Klemmraum BH: 34x10 mm, für Sammelschienen BH: 12x5-30x10 mm

Approbationen

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Plattenklemmen

Plattenklemmen für Sammelschienen 12 x 5 - 30 x 10 mm

Technische Daten

Breite: 55 mm

Höhe: 55 mm

Anschlussart

Klemmraum lam. Kupferschiene: 34 x 10 mm

System:

Rittal RiLine60