

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 3561.000

Plattenklemme

Stand: 19.01.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



FRIEDEM L OH GROUP



# SV 3561.000 - Plattenklemme

Zum bohrungslosen Anschluss von lamellierten Kupferschienen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 3561.000
Produktbeschreibung	Zum bohrungslosen Anschluss von lamellierten Kupferschienen.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt, passiviert
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)	34 x 10 mm
Passend für Sammelschienen	60 x 10
Passend für Sammelschienen	Sammelschiene E-Cu
Verpackungseinheit	3 Stück
Nettogewicht	1.101
Bruttogewicht	1.173
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	85369010
EAN	4028177044371
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146

## Approbationen

# Approbationen

---

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK

## Ausschreibungstext

SV Plattenklemmen

für Sammelschienen E-CU mit 3 - 10 mm Stärke.

für Schienenbreite: bis 60 mm

Klemmraum für lam. Kupferschienen: 34 x 10 mm

Anzugsdrehmoment

Leiteranschlußklemme: 6 - 8 Nm

Material: Stahlblech,

chromatiert