Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





HD 4000.012 Hygienic Design

Stand: 08.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



HD 4000.012 - Hygienic Design Kompakt-Schaltschrank HD, eintürig

Gehäuselösung abgestimmt auf die Anforderungen der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Dach vorne um 30° geneigt. Dichtung durch blaue Einfärbung klar von Lebensmitteln zu unterscheiden.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	HD 4000.012
Ausführung	Dachneigung 30° nach vorne
Material	Gehäuse und Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
	Montageplatte: Stahlblech
	Verschluss-Einsatz HD: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
	Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
Lieferumfang	Gehäuse rundum geschlossen
	Tür mit eingesteckter Dichtung
	Türanschlag rechts, auf links wechselbar
	Montageplatte
Abmessung	Breite: 610 mm
	Höhe vorne: 810 mm
	Höhe hinten: 929 mm
	Tiefe: 210 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)	550 mm x 735 mm
Türöffnungswinkel	125°
IK-Code	IK08
Grundmaterial	Edelstahl
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 66
	IP X9

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

Schutzart NEMA	NEMA 1
	NEMA 3
	NEMA 3X
	NEMA 4
	NEMA 4X
	NEMA 12
	NEMA 13
Type rating nach UL 50E	Type 1
	Type 3
	Type 3X
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
	Type 13
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	30
Bruttogewicht	32
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177921436
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261

© Rittal 2025 3