### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# HD 4000.285 Großschrank

Stand: 04.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



#### HD 4000.285 - Großschrank HD

Der Großschrank HD ist die anreihbare Schranklösung für hygienisch sensible Bereiche, welche regelmäßigen Reinigungen unterzogen werden.



#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	HD 4000.285
Material	Gehäuse und Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
	Verschluss-Einsatz HD: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
	Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
	Montageplatte: Stahlblech
Oberfläche	Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 μm
	Montageplatte: verzinkt
	Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010)
Lieferumfang	Schrankrahmen mit angeschweißtem Rückwand-Bodenblech
	Tür mit eingesteckter Dichtung
	Bei eintürigen Schränken Türanschlag rechts, auf links wechselbar
	Montageplatte
	Eingeschraubter Mittelsteg
Optionen	Untergestell HD mit Nivellierung
Abmessung	Breite: 1.200 mm
	Höhe: 1.800 mm
	Tiefe: 500 mm
Abmessungen Montageplatte (B x	1.099 mm x 1.696 mm
H)	
Türöffnungswinkel	125°
IK-Code	IK08

© Rittal 2025

# Eigenschaften

Grundmaterial	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 66
	IP X9
Schutzart NEMA	NEMA 4X
Type rating nach UL 50E	Type 1
	Type 3R
	Type 4X
	Type 12
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	148
Bruttogewicht	149
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177967960
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Approbationen

Approbationen UL + C-UL (listed)	Approbationen	UL + C-UL (listed)	
----------------------------------	---------------	--------------------	--