Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





HD 4000.309 Untergestell HD mit Nivellierung

Stand: 06.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



HD 4000.309 - Untergestell HD mit Nivellierung

Untergestelle haben geschlossene Querschnitte und kontinuierlich geschweißte Nähte, die absolute Dichtheit garantieren. Das runde Profil vermeidet, besonders bei den waagerechten Oberflächen, die sonst üblichen Schmutzansammlungen.

Eigenschaften

HD 4000.309
Untergestelle haben geschlossene Querschnitte und kontinuierlich geschweißte Nähte die absolute Dichtheit garantieren. Das runde Profil vermeidet, besonders bei den waagerechten Oberflächen, die sonst üblichen Schmutzansammlungen.
Die garantierte Bodenfreiheit der Schränke ermöglicht eine leichte Nass- und Trockenreinigung Die Breite ermöglicht eine Montage einzelner Untergestelle unter angereihten Schranksystemen VX25 und HD Systemschränken sowie Kompakt-Schaltschränken HD
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Strichschliff, Korn 400
Mit waagerechtem Gitter zur Kabeleinführung zwischen den Tiefenstreben, hinten Inkl. Befestigungsmaterial und Dichtungen
Höhe: 300 mm
Edelstahl
Bei Anfrage oder Bestellung bitte vollständigen Ausführungscode angeben. Lieferzeit auf Anfrage

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

Ausführungskennziffer	Gehäuse: 1 = Kompakt-Schaltschrank HD oder Gehäuse: 2 = VX25/
	HD Systemschrank
	Gehäusebreite: mm
	Gehäusetiefe: mm
	Nivellierung: 1 = mit (für 4 Füße, 0-55 mm)
	Bodenbefestigung: 1 = mit oder 2 = ohne
	Lieferzeit auf Anfrage
	Beispiel: 2 - 1000 - 800 - 1 - 1 (Untergestell für VX - Breite 1000 mm -
	Tiefe 800 mm - mit Nivellierung - mit Bodenbefestigung)
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177566132

© Rittal 2025 3