## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# AS 4050.451 Abisolierautomat S22

Stand: 23.11.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



#### AS 4050.451 - Abisolierautomat S22

Halbautomat zum Abisolieren von Drähten in unterschiedlichen Querschnittsbereichen

### Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.451
Ausführung	Touchscreen-Display
	Integrierter Gesamtstückzähler
	Integrierter Tagesstückzähler
	Stufenlose Einstellung der Abzugs-Abisolierlänge
Produktbeschreibung	Halbautomat zum Abisolieren von Drähten in unterschiedlichen
	Querschnittsbereichen.
Nutzen	Leichte Querschnittseinstellung per Drehknopf
	Einfaches Einführen der Drähte
	Benutzerfreundliche Bedienung
Technische Daten	Elektrisch betrieben
	Abisolierbereich 0,05 - 6 mm² (AWG 30 - 10)
	Abisolierlänge 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.)
	Abzugslänge 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.)
	Einführlänge 22 mm (0,87 in.)
Lieferumfang	Abisolierautomat S22
	Spezialtrichter für das Einführen dünner Leiter
	Ersatzmesser
Abmessung	Breite: 190 mm
	Höhe: 190 mm
	Tiefe: 295 mm
Bemessungsbetriebsspannung	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Scheinleistung	70 VA
Taktzeit	0.5 s
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	8.5
Bruttogewicht	9.06

© Rittal 2025

## Eigenschaften

Zolltarifnummer	84798997
EAN	4028177804852
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090

© Rittal 2025 3