Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4050.451

Abisolierautomat S22

Stand: 30.10.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

AS 4050.451 - Abisolierautomat S22

Halbautomat zum Abisolieren von Drähten in unterschiedlichen Querschnittsbereichen

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.451
Ausführung	Touchscreen-Display Integrierter Gesamtstückzähler Integrierter Tagesstückzähler Stufenlose Einstellung der Abzugs-Abisolierlänge
Produktbeschreibung	Halbautomat zum Abisolieren von Drähten in unterschiedlichen Querschnittsbereichen.
Nutzen	Leichte Querschnittseinstellung per Drehknopf Einfaches Einführen der Drähte Benutzerfreundliche Bedienung
Technische Daten	Elektrisch betrieben Abisolierbereich 0,05 - 6 mm² (AWG 30 - 10) Abisolierlänge 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.) Abzugslänge 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.) Einführlänge 22 mm (0,87 in.)
Lieferumfang	Abisolierautomat S22 Spezialtrichter für das Einführen dünner Leiter Ersatzmesser
Abmessung	Breite: 190 mm Höhe: 190 mm Tiefe: 295 mm
Bemessungsbetriebsspannung	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Scheinleistung	70 VA
Taktzeit	0,5 s
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	8,5 kg
Bruttogewicht	9,06 kg

© Rittal 2026

Eigenschaften

Zolltarifnummer	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Produktbeschreibung	Abisolierautomat S 22, 0,05-6mm², Abisolierlänge 3-20mm, Einführlänge 22mm