Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4050.722
Entgratmesser

Stand: 19.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.722 - Entgratmesser

Universell einsetzbar zum Entgraten von Bohrungen und Kanten. Beschichtet und beidseitig geschliffene Klingen für ein anhaltend gutes Schnittergebnis.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.722
Ausführung	Stahlklinge kann nach Bedarf axial oder radial eingespannt werden Stahlklinge beidseitig geschliffen B32P PVD TiN
Produktbeschreibung	Universell einsetzbar zum Entgraten von Bohrungen und Kanten.
Nutzen	Klinge nimmt automatisch die optimale Position ein Länge Klingenhalter einstellbar Einfaches Handling Müheloses Entgraten Ergonomisch geformter Griff
Material	Griff innen: Hartkunststoff Griffkörper: elastischer hochflexibler Kunststoff Klingenhalter: Stahl Klinge: gehärtete Stahlklinge, mit PVD TiN (Titanium Nitrid)-Beschichtung
Farbe	Griff: schwarz und rot
Lieferumfang	Griff Klingenhalter Inkl. Stahlklinge
Griff-Ø	28 mm
Grifflänge	110 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,07 kg
Bruttogewicht	0,088 kg
Zolltarifnummer	82055980
ETIM 9	EC001509

© Rittal 2026

Eigenschaften

ETIM 8	EC001509
ECLASS 8.0	21040803
Produktbeschreibung	Entgratmesser mit Klingenhalter und TiN-beschichteter Klinge, Klinge beidseitig angeschliffen