
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





AS 4050.757 Aderendhülse

Stand: 17.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



AS 4050.757 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.757
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinnt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	türkis
Länge	8 mm
AWG	22
Innendurchmesser	2 mm
Rittal Farbcode	Ja
Für Querschnitt	0.34 mm²
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen	AEH DIN 46228
Lieferform	lose
Verpackungseinheit	500 Stück
Nettogewicht	0.5
Bruttogewicht	0.026
Zolltarifnummer	85369010
EAN	4028177815797
ETIM 9	EC000005

© Rittal 2025

Eigenschaften

ECLASS 8.0

36659290

Approbationen

Approbationen

UL + C-UL (listed)

UR

3