Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4050.761
Aderendhülse

Stand: 30.10.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

AS 4050.761 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.761
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinnt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	orange
Länge	10 mm
AWG	20
Innendurchmesser	2,6 mm
Rittal Farbcode	Ja
Für Querschnitt	0,5 mm²
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen	AEH DIN 46228
Passend für Artikel-Nr.	4051.205 4051.210
Lieferform	lose
Verpackungseinheit	500 Stück
Nettogewicht	0,5 kg
Bruttogewicht	0,042 kg
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005

© Rittal 2026

Eigenschaften

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Produktbeschreibung	Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung, 0.5 mm², AWG 20, 10 mm, orange, lose, 500 Stück

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed) UR