Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





AS 4050.761 Aderendhülse

Stand: 09.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



AS 4050.761 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

| Artikel-Nr. | AS 4050.761 |
|-------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Mit Kunststoffkragen. |
| Technische Daten | Wärmebeständig bis 105 °C |
| Material | E-Cu, galvanisch verzinnt Kunststoffkragen: Polypropylen |
| Farbe | orange |
| Länge | 10 mm |
| AWG | 20 |
| Innendurchmesser | 2.6 mm |
| Rittal Farbcode | Ja |
| Für Querschnitt | 0.5 mm² |
| Hinweis | UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an. |
| Normen | AEH DIN 46228 |
| Passend für Artikel-Nr. | 4051.205 4051.210 |
| Lieferform | lose |
| Verpackungseinheit | 500 Stück |
| Nettogewicht | 0.5 |
| Bruttogewicht | 0.042 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| EAN | 4028177815773 |
| | |

© Rittal 2025

Eigenschaften

| ETIM 9 | EC000005 | |
|------------|----------|--|
| ETIM 8 | EC000005 | |
| ECLASS 8.0 | 36659290 | |

Approbationen

| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
|---------------|--------------------|
| | UR |

© Rittal 2025 3