Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





AS 4050.779 Aderendhülse

Stand: 15.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



AS 4050.779 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.779
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinnt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	blau
Länge	10 mm
AWG	14
Innendurchmesser	4.2 mm
Rittal Farbcode	Ja
Für Querschnitt	2.5 mm²
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen	AEH DIN 46228
Passend für Artikel-Nr.	4051.205 4051.210
Lieferform	lose
Verpackungseinheit	500 Stück
Nettogewicht	0.5
Bruttogewicht	0.083
Zolltarifnummer	85369010
EAN	4028177815704

© Rittal 2025

Eigenschaften

ETIM 9	EC000005	
ETIM 8	EC000005	
ECLASS 8.0	36659290	

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
	UR

© Rittal 2025 3