Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4050.837

Spannzange Gewindebohrer

Stand: 04.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

AS 4050.837 - Spannzange Gewindebohrer

Die elastischen Spannzangen dienen der Aufnahme der Gewindebohrer für die Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.837
Ausführung	ER25
Produktbeschreibung	Die elastischen Spannzangen dienen der Aufnahme der Gewindebohrer für die Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT.
Für Gewinde	M10
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,5 kg
Bruttogewicht	0,5 kg
Zolltarifnummer	84669360
ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010
ECLASS 8.0	36609208
Produktbeschreibung	Spannzange für Gewindebohrer, M 10, elastisch

© Rittal 2026