Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4051.536
Aderendhülse

Stand: 13.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

AS 4051.536 - Aderendhülse auf Gurt

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4051.536
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinnt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	orange
Länge	10 mm
AWG	20
Innendurchmesser	2,9 mm
Rittal Farbcode	Ja
Für Querschnitt	0,5 mm²
Multinorm	Ja
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten.
Lieferform	auf Gurt
Verpackungseinheit	4’000 Stück
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Produktbeschreibung	Aderendhülsen 0,5 mm, 2 x 10 mm AWG 20 Multinorm, V=4.000 Stk. Farbe: orange, Lieferform: auf Gurt (nach Rittal Farbcode), 0,5mm²

© Rittal 2026

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)