

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4051.537 Aderendhülse

Stand: 08.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4051.537 - Aderendhülse auf Gurt

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4051.537
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinkt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	weiß
Länge	10 mm
AWG	18
Innendurchmesser	3,4 mm
Rittal Farbcode	Ja
Für Querschnitt	0,75 mm ²
Multinorm	Ja
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten.
Lieferform	auf Gurt
Verpackungseinheit	4'000 Stück
Nettogewicht	4 kg
Bruttogewicht	0,584 kg
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Eigenschaften

Produktbeschreibung	Aderendhülsen 0,75 mm, 2 x 10 mm AWG 18 Multinorm, V=4.000 Stk. Farbe: weiß, Lieferform: auf Gurt (nach Rittal Farbcode), 0,75mm ²
---------------------	---

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------