Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# AS 4051.538
# Aderendhülse

Stand: 14.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

# AS 4051.538 - Aderendhülse auf Gurt

Mit Kunststoffkragen.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AS 4051.538 |
| Produktbeschreibung | Mit Kunststoffkragen. |
| Technische Daten | Wärmebeständig bis 105 °C |
| Material | E-Cu, galvanisch verzinnt<br>Kunststoffkragen: Polypropylen |
| Farbe | gelb |
| Länge | 10 mm |
| AWG | 18 |
| Innendurchmesser | 3,5 mm |
| Rittal Farbcode | Ja |
| Für Querschnitt | 1 mm² |
| Multinorm | Ja |
| Hinweis | UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten. |
| Lieferform | auf Gurt |
| Verpackungseinheit | 4’000 Stück |
| Nettogewicht | 4 kg |
| Bruttogewicht | 0,617 kg |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |

© Rittal 2026

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Aderendhülsen 1,0 mm, 2 x 10 mm AWG 18 Multinorm, V=4.000 Stk. Farbe: gelb, Lieferform: auf Gurt (nach Rittal Farbcode), 1,0mm² |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |