



AS 4051.551 - Aderendhülse auf Gurt

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4051.551
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinkt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	schwarz
Länge	8 mm
AWG	16
Innendurchmesser	4 mm
Für Querschnitt	1,5 mm ²
DIN Farbcode	Ja
Multinorm	Ja
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten.
Lieferform	auf Gurt
Verpackungseinheit	4'000 Stück
Nettogewicht	4 kg
Bruttogewicht	0,645 kg
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Eigenschaften

Produktbeschreibung

Aderendhülsen 1,5 mm² x 8 mm AWG 16 Multinorm, V=4.000 Stk.
Farbe: schwarz, Lieferform: auf Gurt (nach DIN Farbcode), 1,5mm²

Approbationen

Approbationen

UL + C-UL (listed)