Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4051.604
Aderendhülse

Stand: 11.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

AS 4051.604 - Aderendhülse auf Gurt

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4051.604
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinnt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	rot
Länge	10 mm
AWG	16
Innendurchmesser	3,5 mm
Rittal Farbcode	Ja
Für Querschnitt	1,5 mm²
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten.
Normen	AEH DIN 46228
Lieferform	auf Gurt
Verpackungseinheit	5’000 Stück
Nettogewicht	5 kg
Bruttogewicht	0,794 kg
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

© Rittal 2026

Eigenschaften

Produktbeschreibung	Aderendhülsen 1,5 mm2 x 10 mm AWG 16 VE=5.000 Stk. Farbe: rot, Lieferform: auf Gurt (nach Rittal Farbcode)

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)