
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4051.605
Aderendhülse

Stand: 01.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

AS 4051.605 - Aderendhülse auf Gurt

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4051.605
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinnt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	blau
Länge	10 mm
AWG	14
Innendurchmesser	4,2 mm
Für Querschnitt	2,5 mm²
DIN Farbcode	Ja
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten.
Normen	AEH DIN 46228
Lieferform	auf Gurt
Verpackungseinheit	3’000 Stück
Nettogewicht	3 kg
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Produktbeschreibung	Aderendhülsen 2,5 mm2 x 10 mm AWG 14 VE=3.000 Stk. Farbe: blau, Lieferform: auf Gurt (nach DIN/Rittal Farbcode)

© Rittal 2026

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)