


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4051.641 Aderendhülse

Stand: 19.06.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4051.641 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|--|
| Artikel-Nr. | AS 4051.641 |
| Produktbeschreibung | Mit Kunststoffkragen. |
| Technische Daten | Wärmebeständig bis 105 °C |
| Material | E-Cu, galvanisch verzinkt Kunststoffkragen: Polypropylen |
| Farbe | grau |
| Länge | 10 mm |
| AWG | 18 |
| Innendurchmesser | 2,8 mm |
| Für Querschnitt | 0,75 mm ² |
| DIN Farbcode | Ja |
| Hinweis | UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an. |
| Normen | AEH DIN 46228 |
| Passend für Artikel-Nr. | 4051.205 4051.210 |
| Lieferform | lose (10 VE à 100 Stück) |
| Verpackungseinheit | 1'000 Stück |
| Nettogewicht | 1 kg |
| Bruttogewicht | 0,11 kg |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| Produktbeschreibung | Aderendhülsen für Drahtonfektionierung, 0.75 mm ² , AWG 18, grau, 10 mm, lose (10 VE à 100 Stück), 1000 Stück |

Approbationen

| | |
|---------------|--------------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) UR |
|---------------|--------------------------|