Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# AS 4051.698
# Aderendhülse

Stand: 14.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

# AS 4051.698 - Aderendhülse auf Gurt

Mit Kunststoffkragen.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AS 4051.698 |
| Produktbeschreibung | Mit Kunststoffkragen. |
| Technische Daten | Wärmebeständig bis 105 °C |
| Material | E-Cu, galvanisch verzinnt<br>Kunststoffkragen: Polypropylen |
| Farbe | schwarz |
| Länge | 10 mm |
| AWG | 16 |
| Innendurchmesser | 3,5 mm |
| Für Querschnitt | 1,5 mm² |
| DIN Farbcode | Ja |
| Hinweis | UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten. |
| Normen | AEH DIN 46228 |
| Lieferform | auf Gurt |
| Verpackungseinheit | 5’000 Stück |
| Nettogewicht | 5 kg |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| Produktbeschreibung | Aderendhülsen 1,5 mm2 x 10 mm AWG 16 VE= 5.000 Stk. Farbe: schwarz, Lieferform: auf Gurt (nach DIN Farbcode) |

© Rittal 2026

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |