

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4051.728

Aderendhülse

Stand: 14.02.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

# AS 4051.728 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4051.728
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinnt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	orange
Länge	10 mm
AWG	12
Innendurchmesser	4.8 mm
DIN Farocode	Ja
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen	AEH DIN 46228
Lieferform	lose
Verpackungseinheit	500 Stück
Nettogewicht	0.5
Zolltarifnummer	85369010
EAN	4028177999985
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

# Approbationen

---

Approbationen

UL + C-UL (listed)

UR