

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4051.732 Aderendhülse

Stand: 09.05.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.732 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

## Eigenschaften

|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr.         | AS 4051.732  |
| Produktbeschreibung | Mit Kunststoffkragen.  |
| Technische Daten    | Wärmebeständig bis 105 °C  |
| Material            | E-Cu, galvanisch verzinkt<br>Kunststoffkragen: Polypropylen  |
| Farbe               | grün   |
| Länge               | 18 mm  |
| AWG                 | 10   |
| Innendurchmesser    | 6,3 mm   |
| DIN Farbcode        | Ja   |
| Hinweis             | UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen,<br>wie z. B. Crimpautomaten.<br>Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal<br>Fachberater an. |
| Normen              | AEH DIN 46228  |
| Lieferform          | lose   |
| Verpackungseinheit  | 100 Stück  |
| Nettogewicht        | 0,1  |
| Zolltarifnummer     | 85369010   |
| ETIM 9              | EC000005   |
| ETIM 8              | EC000005   |
| ECLASS 8.0          | 36659290   |
| Produktbeschreibung | Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung, 6,0 mm <sup>2</sup> , grün, lose, 18<br>mm  |

# Approbationen

---

Approbationen

UL + C-UL (listed)

UR