

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4054.020 Presszange

Stand: 03.03.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](https://www.rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.020 - Presszange für Kabelschuhe

Zur Verarbeitung von nicht isolierten Kabelschuhen



Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4054.020
Ausführung	abgewinkelt
Produktbeschreibung	Zur Verarbeitung von nicht isolierten Kabelschuhen.
Nutzen	Entriegelbare Zwangssperre Durch optimierte Hebelübersetzung sind selbst bei größeren Querschnitten nur minimale Betätigungskräfte nötig
Material	Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	Matt, verchromt
Farbe	Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Verpressung	Indent-Crimp
Abmessung	Höhe: 59 mm Länge: 198 mm
AWG	20 - 14
Für Querschnitt	0,5 - 2,5 mm ²
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,429 kg
Bruttogewicht	0,439 kg
Zolltarifnummer	82032000

Eigenschaften

ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Produktbeschreibung	Presszange 0,34 - 2,5 mm ² , Indent-Cr. für nicht isolierte Kabelschuhe