

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4054.024 Presszange

Stand: 28.05.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4054.024 - Presszange für Kabelschuhe

Zur Verarbeitung von nicht isolierten Kabelschuhen



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4054.024
Ausführung	gerade
Produktbeschreibung	Zur Verarbeitung von nicht isolierten Kabelschuhen.
Nutzen	Entriegelbare Zwangssperre Durch optimierte Hebelübersetzung sind selbst bei größeren Querschnitten nur minimale Betätigungskräfte nötig
Material	Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	Matt, verchromt
Farbe	Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Verpressung	Indent-Crimp
Abmessung	Höhe: 68 mm Länge: 256 mm
AWG	8 - 4
Für Querschnitt	10 - 25 mm <sup>2</sup>
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,52 kg
Bruttogewicht	0,67 kg
Zolltarifnummer	82032000

# Eigenschaften

---

ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Produktbeschreibung	Presszange 10 - 25 mm <sup>2</sup> , Indent-Crimp, für nicht isolierte Kabelschuhe

---