### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# AS 4055.070 Hand-Hydraulikstanzen-Set M16 -M63

Stand: 19.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



#### AS 4055.070 - Hand-Hydraulikstanzen-Set M16 - M63

Hand-Hydraulikstanze im praktischen Set mit Blechlochern für Stahlblech. Maximal bearbeitbare Materialstärke 2 oder 3 mm.

#### Eigenschaften

	40.4055.070
Artikel-Nr.	AS 4055.070
Ausführung	Dieses Set enthält die Standardblechlocher M16 bis M63.
Produktbeschreibung	Hand-Hydraulikstanze im praktischen Set mit Blechlochern für Stahlblech. Maximal bearbeitbare Materialstärke 2 oder 3 mm.
Nutzen	Verlängerung der Werkzeugstandzeit durch eingebautes Überdruckventil
	Hydraulikstanzen, Lochstanzwerkzeuge und Zubehör für das Einbringen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen in Stahl und Edelstahl
Lieferumfang	Hand-Hydraulikstanze, gerade
	7 Spalt-Blechlocher mit 3-fach Teilung
	Hydraulikschraube Ø 19 mm
	Hydraulikschraube Ø 9,5/19 mm
	HSS Vorbohrer Ø 10 mm
	Distanzbuchsensatz (3-teilig)
	Kunststoffkoffer
Bearbeitbares Material	Stahlblech
Max. bearbeitbare Materialstärke	2 mm
Stahlblech	2 mm
	2 mm
	3 mm

© Rittal 2025 2

## Eigenschaften

16.2 mm
20.4 mm
25.4 mm
32.5 mm
40.5 mm
50.5 mm
63.5 mm
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
1 Stück
5.3
5.34
82034000
4028177807945
EC002121
EC002121
21049046

© Rittal 2025 3