

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4055.128

## Spalt-Blechlocher rund

Stand: 07.05.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4055.128 - Spalt-Blechlocher rund für Edelstahl, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

## Eigenschaften

|   |   |
|---|---|
| Artikel-Nr.                                   | AS 4055.128   |
| Ausführung                                    | Mit 3-fach Spaltung   |
| Produktbeschreibung                           | Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze. |
| Lieferumfang                                  | Matrize<br>Stempel  |
| Bearbeitbares Material                        | Edelstahl   |
| Max. bearbeitbare Materialstärke<br>Edelstahl | 2,5 mm  |
| Ø-Locher                                      | 28,3 mm   |
| Hinweis                                       | Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden  |
| Passend für Hydraulikschraube<br>Best.-Nr.    | 4055.663  |
| Zugschraube (Ø x L)                           | 19 x 55 mm  |
| Hydraulik-Zugschraube Ø                       | 19 mm   |
| Verpackungseinheit                            | 1 Stück   |
| Nettogewicht                                  | 0,157 kg  |
| Bruttogewicht                                 | 0,181 kg  |
| Zolltarifnummer                               | 82073010  |
| ETIM 9  | EC000156  |
| ETIM 8  | EC000156  |

# Eigenschaften

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Produktbeschreibung

Spalt-Blechlocher rund, für Material Edelstahl, PG 21, Ø-Locher 28,3 mm