

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4055.128

Spalt-Blechlocher rund

Stand: 09.07.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.128 - Spalt-Blechlocher rund für Edelstahl, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.128
Ausführung	Mit 3-fach Spaltung
Produktbeschreibung	Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
Lieferumfang	Matrize Stempel
Bearbeitbares Material	Edelstahl
Max. bearbeitbare Materialstärke Edelstahl	2,5 mm
Ø-Locher	28,3 mm
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr.	4055.663
Zugschraube (Ø x L)	19 x 55 mm
Hydraulik-Zugschraube Ø	19 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,157 kg
Bruttogewicht	0,181 kg
Zolltarifnummer	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

Eigenschaften

ECLASS 8.0

21049047

Produktbeschreibung

Spalt-Blechlocher rund, für Material Edelstahl, PG 21, Ø-Locher 28,3 mm