

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4055.150

Spalt-Blechlocher rund

Stand: 08.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.150 - Spalt-Blechlocher rund für Edelstahl, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Eigenschaften

| | |
|---|--|
| Artikel-Nr. | AS 4055.150 |
| Ausführung | Mit 3-fach Spaltung |
| Lieferumfang | Matrize Stempel |
| Bearbeitbares Material | Edelstahl |
| Max. bearbeitbare Materialstärke Edelstahl | 2,5 mm |
| Ø-Locher | 50,5 mm |
| Für Gewinde | M50 |
| Hinweis | Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden |
| Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr. | 4055.663 |
| Zugschraube (Ø x L) | 19 x 75 mm |
| Hydraulik-Zugschraube Ø | 19 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,657 kg |
| Bruttogewicht | 0,731 kg |
| Zolltarifnummer | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |
| ETIM 8 | EC000156 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |

Eigenschaften

Produktbeschreibung

Spalt-Blechlocher rund, für Material Edelstahl, M50, Ø-Locher 50,5 mm