

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4055.228 Blechlocher rund

Stand: 29.04.2024 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.228 - Blechlocher rund für Stahlblech

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

## Eigenschaften

|                                                |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.                                      | AS 4055.228                                                                                                                                        |
| Ausführung                                     | Mit 3 Schneidspitzen                                                                                                                               |
| Produktbeschreibung                            | Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.                    |
| Lieferumfang                                   | Matrize<br>Stempel<br>Zugschraube ohne Kugellager                                                                                                  |
| Max. bearbeitbare Materialstärke<br>Stahlblech | 2 mm                                                                                                                                               |
| Ø-Locher                                       | 28.3 mm                                                                                                                                            |
| Hinweis                                        | Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden<br>Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl |
| Passend für Hydraulikschraube<br>Best.-Nr.     | 4055.661                                                                                                                                           |
| Zugschraube (Ø x L)                            | 9,5 x 50 mm                                                                                                                                        |
| Hydraulik-Zugschraube Ø                        | 9.5 mm<br>19 mm                                                                                                                                    |
| Verpackungseinheit                             | 1 Stück                                                                                                                                            |
| Gewicht/VE                                     | 0.171 kg                                                                                                                                           |
| Zolltarifnummer                                | 82073010                                                                                                                                           |
| EAN                                            | 4028177808256                                                                                                                                      |
| ETIM 7.0                                       | EC000156                                                                                                                                           |
| ECLASS 8.0                                     | 21049047                                                                                                                                           |