

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4055.480

Blechlocher-Set metrisch

Stand: 02.07.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.480 - Blechlocher-Set metrisch für Stahlblech

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.480
Ausführung	Mit 3 Schneidspitzen
Produktbeschreibung	Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
Lieferumfang	5 Matrizen 5 Stempel Kunststoffkoffer
Bearbeitbares Material	Stahlblech
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech	2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm
Ø-Locher	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm
Für Gewinde	M16 M20 M25 M32 M40
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden

Eigenschaften

Passend für Hydraulikschraube	4055.661
Best.-Nr.	4055.661
	4055.661
	4055.661
	4055.663

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Nettogewicht	0,95 kg
--------------	---------

Bruttogewicht	0,98 kg
---------------	---------

Zolltarifnummer	82073010
-----------------	----------

ETIM 9	EC002121
--------	----------

ETIM 8	EC002121
--------	----------

ECLASS 8.0	21049047
------------	----------

Produktbeschreibung	Blechlocher-Set metrisch, für Material Stahlblech, 5-teilig, M16/20/25/32/40
---------------------	---