Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4055.512

Spalt-Blechlocher rund

Stand: 15.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

AS 4055.512 - Spalt-Blechlocher rund für Stahlblech, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.512
Ausführung	Mit 3-fach Spaltung
Produktbeschreibung	Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
Lieferumfang	Matrize Stempel
Bearbeitbares Material	Stahlblech
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech	1,5 mm
Ø-Locher	12,5 mm
Für Gewinde	M12
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl
Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr.	4055.660
Zugschraube (Ø x L)	6 x 40 mm
Hydraulik-Zugschraube Ø	6 mm 19 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,034 kg
Bruttogewicht	0,049 kg
Zolltarifnummer	82073010

© Rittal 2026

Eigenschaften

ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Produktbeschreibung	Spalt-Blechlocher rund, für Material Stahlblech, M12, Ø-Locher 12,5 mm