Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





AS 4055.512 Spalt-Blechlocher rund

Stand: 30.10.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



AS 4055.512 - Spalt-Blechlocher rund für Stahlblech, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.512
Ausführung	Mit 3-fach Spaltung
Produktbeschreibung	Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
Lieferumfang	Matrize Stempel
Bearbeitbares Material	Stahlblech
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech	1.5 mm
Ø-Locher	12.5 mm
Für Gewinde	M12
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl
Passend für Hydraulikschraube BestNr.	4055.660
Zugschraube (Ø x L)	6 x 40 mm
Hydraulik-Zugschraube Ø	6 mm 19 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.034
Bruttogewicht	0.049
Zolltarifnummer	82073010

© Rittal 2025

Eigenschaften

EAN	4028177808621
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

© Rittal 2025 3