Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.




# AS 4055.515

# Spalt-Blechlocher rund

Stand: 31.10.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

# AS 4055.515 - Spalt-Blechlocher rund für Stahlblech, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AS 4055.515 |
| Ausführung | Mit 3-fach Spaltung |
| Lieferumfang | Matrize<br>Stempel |
| Bearbeitbares Material | Stahlblech |
| Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech | 2 mm |
| Ø-Locher | 15,2 mm |
| Hinweis | Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden<br>Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl |
| Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr. | 4055.661 |
| Zugschraube (Ø x L) | 9,5 x 50 mm |
| Hydraulik-Zugschraube Ø | 9,5 mm<br>19 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,039 kg |
| Bruttogewicht | 0,054 kg |
| Zolltarifnummer | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |
| ETIM 8 | EC000156 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |

© Rittal 2026

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Spalt-Blechlocher rund, für Material Stahlblech, PG 9, Ø-Locher 15,2 mm |