

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4055.525

Spalt-Blechlocher rund

Stand: 18.06.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.525 - Spalt-Blechlocher rund für Stahlblech, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.525
Ausführung	Mit 3-fach Spaltung
Produktbeschreibung	
Lieferumfang	Matrize Stempel
Bearbeitbares Material	Stahlblech
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech	2 mm
Ø-Locher	25,4 mm
Für Gewinde	M25
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl
Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr.	4055.661
Zugschraube (Ø x L)	9,5 x 50 mm
Hydraulik-Zugschraube Ø	9,5 mm 19 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,112 kg
Bruttogewicht	0,133 kg
Zolltarifnummer	82073010
ETIM 9	EC000156

Eigenschaften

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Produktbeschreibung	Spalt-Blechlocher rund, für Material Stahlblech, M25, Ø-Locher 25,4 mm
