Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





AS 4055.525 Spalt-Blechlocher rund

Stand: 14.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



AS 4055.525 - Spalt-Blechlocher rund für Stahlblech, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.525	
Ausführung	Mit 3-fach Spaltung	
Produktbeschreibung		
Lieferumfang	Matrize Stempel	
Bearbeitbares Material	Stahlblech	
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech	2 mm	
Ø-Locher	25.4 mm	
Für Gewinde	M25	
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl	
Passend für Hydraulikschraube BestNr.	4055.661	
Zugschraube (Ø x L)	9,5 x 50 mm	
Hydraulik-Zugschraube Ø	9.5 mm 19 mm	
Verpackungseinheit	1 Stück	
Nettogewicht	0.112	
Bruttogewicht	0.133	
Zolltarifnummer	82073010	
EAN	4028177808683	

© Rittal 2025

Eigenschaften

ETIM 9	EC000156	
ETIM 8	EC000156	
ECLASS 8.0	21049047	

© Rittal 2025 3