Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.




# AS 4055.532

# Spalt-Blechlocher rund

Stand: 02.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

# AS 4055.532 - Spalt-Blechlocher rund für Stahlblech, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AS 4055.532 |
| Ausführung | Mit 3-fach Spaltung |
| Produktbeschreibung | |
| Lieferumfang | Matrize<br>Stempel |
| Bearbeitbares Material | Stahlblech |
| Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech | 3 mm |
| Ø-Locher | 32,5 mm |
| Für Gewinde | M32 |
| Hinweis | Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden<br>Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl |
| Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr. | 4055.663 |
| Zugschraube (Ø x L) | 19 x 55 mm |
| Hydraulik-Zugschraube Ø | 19 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,2 kg |
| Bruttogewicht | 0,22 kg |
| Zolltarifnummer | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| ETIM 8 | EC000156 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |
| Produktbeschreibung | Spalt-Blechlocher rund, für Material Stahlblech, M32, Ø-Locher 32,5 mm |