Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4055.550

Spalt-Blechlocher rund

Stand: 12.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

AS 4055.550 - Spalt-Blechlocher rund für Stahlblech, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.550
Ausführung	Mit 3-fach Spaltung
Lieferumfang	Matrize Stempel
Bearbeitbares Material	Stahlblech
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech	3 mm
Ø-Locher	50,5 mm
Für Gewinde	M50
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl
Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr.	4055.663
Zugschraube (Ø x L)	19 x 75 mm
Hydraulik-Zugschraube Ø	19 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,608 kg
Bruttogewicht	0,682 kg
Zolltarifnummer	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

© Rittal 2026

Eigenschaften

Produktbeschreibung	Spalt-Blechlocher rund, für Material Stahlblech, M502, Ø-Locher 50,5 mm