Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





AS 4055.550 Spalt-Blechlocher rund

Stand: 14.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



AS 4055.550 - Spalt-Blechlocher rund für Stahlblech, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.550
Ausführung	Mit 3-fach Spaltung
Lieferumfang	Matrize Stempel
Bearbeitbares Material	Stahlblech
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech	3 mm
Ø-Locher	50.5 mm
Für Gewinde	M50
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl
Passend für Hydraulikschraube BestNr.	4055.663
Zugschraube (Ø x L)	19 x 75 mm
Hydraulik-Zugschraube Ø	19 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.608
Bruttogewicht	0.682
Zolltarifnummer	82073010
EAN	4028177808782
	F00001F6
ETIM 9	EC000156

© Rittal 2025

Eigenschaften

ECLASS 8.0

21049047

© Rittal 2025 3