

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4055.720

## Elektrohydraulikpumpe

Stand: 12.02.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4055.720 - Elektrohydraulikpumpe

Die Elektrohydraulikpumpe dient dem Antrieb der Produkte der Produktreihe CW 120-S.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.720
Produktbeschreibung	Die Elektrohydraulikpumpe dient dem Antrieb der Produkte der Produktreihe CW 120-S.
Nennleistung	1.3 kW
Füllvolumen	3.2 l
Arbeitsvolumen	2.2 l
Förderleistung (max.)	1.1 l/min
Öl Typ	HLP 46
Bemessungsbetriebsspannung	230 V, 50 Hz
Nennstrom	5.65 A
Maschinenabmessungen	Breite: 400 mm Höhe: 325 mm Tiefe: 335 mm
Aufstellfläche	Breite: 402 mm Höhe: 342 mm Tiefe: 397 mm
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)	700 bar
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	32
Bruttogewicht	34.5

# Eigenschaften

---

Zolltarifnummer 84138100

EAN 4028177920644

ETIM 9 EC011047

ETIM 8 EC011047

ECLASS 8.0 27301290

# Approbationen

---

Erklärungen

Konformitätserklärung