

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4055.720 Elektrohydraulikpumpe

Stand: 02.04.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.720 - Elektrohydraulikpumpe

Die Elektrohydraulikpumpe dient dem Antrieb der Produkte der Produktreihe CW 120-S.



Eigenschaften

| | |
|-----------------------------------|---|
| Artikel-Nr. | AS 4055.720 |
| Produktbeschreibung | Die Elektrohydraulikpumpe dient dem Antrieb der Produkte der Produktreihe CW 120-S. |
| Nennleistung | 1,3 kW |
| Füllvolumen | 3,2 l |
| Arbeitsvolumen | 2,2 l |
| Förderleistung (max.) | 1,1 l/min |
| Öl Typ | HLP 46 |
| Bemessungsbetriebsspannung | 230 V, 50 Hz |
| Nennstrom | 5,65 A |
| Maschinenabmessungen | Breite: 400 mm Höhe: 325 mm Tiefe: 335 mm |
| Aufstellfläche | Breite: 402 mm Höhe: 342 mm Tiefe: 397 mm |
| Zulässiger Betriebsdruck (p max.) | 700 bar |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 32 kg |
| Bruttogewicht | 34,5 kg |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Zolltarifnummer | 84138100 |
| ETIM 9 | EC011047 |
| ETIM 8 | EC011047 |
| ECLASS 8.0 | 27301290 |
| Produktbeschreibung | Elektrohydraulikpumpe passend für CW 120-S und Hydraulikzylinder |

Approbationen

| | |
|-------------|-----------------------|
| Erklärungen | Konformitätserklärung |
|-------------|-----------------------|