

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 4155.510

Universalleuchte

Stand: 13.12.2025 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 4155.510 - Universalleuchte mit integriertem Bewegungsmelder

Schaltschrankleuchte mit isoliertem Kunststoffgehäuse, Bewegungsmelder und Versorgungsspannung 110 - 240 V AC 50/60 Hz.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 4155.510
Produktbeschreibung	Kompakte Leuchtstoffröhre 18 W mit hoher Lichtleistung.
Nutzen	Einfache und schnelle Montage
Material	Kunststoff
Lieferumfang	Universalleuchte Integrierter Bewegungsmelder Leuchtmittel Leuchtmittelabdeckung Inkl. Befestigungsmaterial
Nennleistung	18 W
Vorschaltgerät	Weitspannungs-EVG
Anschlussmöglichkeiten	Einspeisung über Steckverbinder Durchgangsverdrahtung (Aufbau von Leuchtenreihen)
Integrierter Bewegungsmelder	Ja
Leuchtmittel	Kompakt-Leuchtstofflampe, Sockel 2G11
Schutzklasse	I (Schutzleiter)
Schalter (Typ)	Integriert, Ein/Aus/Bewegungsmelder-Betrieb

Eigenschaften

Leuchtmittel-Abdeckung	Ja
Leuchten-Montageart	Verschrauben
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase	2500 V AC
Bemessungsisolationsspannung	250 V AC
Einbaumöglichkeiten	TS Horizontalprofil vom Dachrahmen: direkt TS, SE Vertikalprofil: mit Adapter-Winkel TS SE Profile vorne und hinten vom Dachrahmen: mit Adapter-Winkel TS SE Profile seitlich vom Dachrahmen: direkt AE, CM, TP: mit Universalwinkel AE: mit Schiene für Innenausbau
Abmessung	Breite: 345 mm Höhe: 95 mm Tiefe: 55 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C...45 °C
Lagertemperaturbereich	-20 °C...70 °C
Bemessungsbetriebsspannung	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.696
Bruttogewicht	0.877
Zolltarifnummer	94054990
EAN	4028177679849
ECLASS 8.0	27189241

Approbationen

Approbationen	CSA UL VDE
---------------	------------------

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK