

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TS 4579.000 Montagegesteg

Stand: 21.05.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4579.000 - Montagegesteg für VX, TS, VX SE, TP, AX

Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	TS 4579.000
Produktbeschreibung	Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.
Technische Daten	Lochung Ø 4,5 mm im 25 mm-Maßraster
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Länge	790 mm
Passend für Türbreite	900 mm
Einbaumöglichkeiten VX SE	In Türbreite 900 mm In Schrankbreite 800 mm, auf der inneren Montageebene
Einbaumöglichkeiten AX	In Gehäusebreite 800 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX und Bodenausbauschiene für AX
Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl	In Gehäusebreite 800 mm In Türbreite 800 mm, in Verbindung mit der Türlochleiste
Einbaumöglichkeiten TS	In Schrankbreite/-tiefe 800 mm, auf der inneren Montageebene

Eigenschaften

Einbaumöglichkeiten TP	In TP Pultunterteil und Standpult Unterteil, in Gehäusebreite 800 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau für TP, Kompakt-Schaltschrank HD
Passend für	Gehäusotyp: TS VX SE TP AX Breite/Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit	20 Stück
Nettogewicht	8 kg
Bruttogewicht	8,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	37,23 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	TS Montagesteg, für TS, VX SE, TP, für innere Montageebene: für B/T: 800 mm, für Türbreite: 900 mm, L: 790 mm

Approbationen

Erklärungen	PCF-Deklaration
-------------	-----------------