

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TS 4696.000

Montagesteg

Stand: 31.01.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 4696.000 - Montagesteg für VX, TS, VX SE, TP, AX

Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.



Eigenschaften

| | |
|----------------------------------|---|
| Artikel-Nr. | TS 4696.000 |
| Produktbeschreibung | Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung. |
| Technische Daten | Lochung Ø 4,5 mm im 25 mm-Maßraster |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Länge | 540 mm |
| Einbaumöglichkeiten VX | In Schrankbreite/-tiefe 600 mm |
| Einbaumöglichkeiten VX SE | In Schrankbreite/-tiefe 600 mm, auf der äußeren Montageebene |
| Einbaumöglichkeiten AX | In Türbreite 600 mm, mit Vorreiber In Türbreite 600 mm, mit 3-Punkt-Verschluss-System, in der Anschlagtür |
| Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl | In Türbreite 600 mm, in der Anschlagtür, in Verbindung mit der Türlochleiste |
| Einbaumöglichkeiten PC | In Schrankbreite 600 mm, auf der äußeren Montageebene |
| Einbaumöglichkeiten IW | In Schrankbreite/-tiefe 600 mm, auf der äußeren Montageebene |

Eigenschaften

| | |
|-------------------------------|---|
| Einbaumöglichkeiten TS | In Schrankbreite/-tiefe 600 mm, auf der äußereren Montageebene |
| Einbaumöglichkeiten AE | In Gehäusebreite/-höhe 600 mm, in Verbindung mit Schiene für Innenausbau AE |
| Einbaumöglichkeiten TP | In Pultoberteile für 3-teiligen Aufbau, in die Höhe des Gehäusedeckels, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau für TP, Kompakt-Schalschrank HD |
| Einbaumöglichkeiten VX Sockel | In Sockelbreite/-tiefe 600 mm an den Sockel-Blenden, in Verbindung mit Sockel-Ausbauwinkel |
| Passend für | Gehäusetyp: VX TS VX SE TP PC IW AX AE Breite/Tiefe: 600 mm |
| Passend für | Sockel-System VX |
| Verpackungseinheit | 20 Stück |
| Nettogewicht | 5.22 |
| Bruttogewicht | 5.54 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 21,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| EAN | 4028177108158 |
| E-Number Sweden | E3465252 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |