
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# VX 5301.270

# Schottwand, einteilig, einschiebbar

Stand: 06.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/ch-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 5301.270 - Schottwand, einteilig, einschiebbar für VX IT

Schottwand für VX IT. Zum Einschub, hängend, zwischen zwei VX IT Schränken.



## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | VX 5301.270 |
| Produktbeschreibung | Zum Einschub, hängend, zwischen zwei angereihten Schränken. Mit jeweils einer Bohrung Ø 40 mm im linken und rechten Eckbereich zur Durchführung von Kabelsträngen, Rohrleitungen etc. Diese Bohrungen können mit den beiliegenden Abdeckkappen verschlossen werden. |
| Nutzen | Einfach einschiebbar |
| Material | Stahlblech, verzinkt |
| Lieferumfang | Schottwand<br>2 Abdeckkappen |
| Passend für | Gehäusetyp: VX IT<br>Höhe: = 2.000 mm<br>Tiefe: = 1.000 mm |
| Montagehinweis | Zum Einschub der Schottwand wird ein Anreihspalt von 3 mm benötigt |
| Hinweis | Anreihverbinder, außen, 3 mm verwenden<br>Nicht einsetzbar in Kombination mit einer Anreihdichtung<br>Evtl. vorhandene Dichtung muss vor Einbau entfernt werden |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 20 (bei montierten Abdeckkappen) |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Nettogewicht | 27 kg |
| Bruttogewicht | 27,5 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 104,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Produktbeschreibung | Schottwand, einteilig, einschiebbar für VX IT, hängend, zwischen zwei angereihten Schränken. Für Schrankhöhe: 2.000 mm, Für Schranktiefe: 1.000 mm, Stahlblech, verzinkt |

© Rittal 2026