

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## VX 5301.310

## Anreihverbinder, außen, 3 mm

Stand: 15.05.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.310 - Anreihverbinder, außen, 3 mm für VX IT

Zum Anreihen von Rahmengerüsten VX IT, die durch eine Schottwand voneinander getrennt werden sollen oder bei einem Austausch eines vormontierten Schrankes gegen ein Modell gleicher Ausführung oder für den Austausch eines integrierten Gerüsts gegen eine Rittal LCP-Kühlösung.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 5301.310
Nutzen	Nachträglicher Austausch von Racks oder LCP-Geräten möglich Gewährleistet den erforderlichen Anreihabstand von 3 mm, um die nachträglichen Umbauten vornehmen zu können
Einsatzgebiete	Für den nachträglichen Austausch von Racks oder LCP-Geräten Für den nachträglichen Ein-/Ausbau von Schottwänden, einteilig, einschiebbar
Material	Stahlblech
Oberfläche	verzinkt
Lieferumfang	4 Anreihverbinder, außen, 3 mm Anreihdichtung, 8 m Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Innerhalb einer Schrankreihe erhöht sich die Außenabmessung je Schrank um 2 mm Die maximal erreichbare Schutzart IP nach IEC 60 529 beträgt IP 20
Passend für	Gehäusotyp: VX IT
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	0,78 kg

# Eigenschaften

Bruttogewicht	0,86 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,4 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Produktbeschreibung	Anreihverbinder, zum Anreihen von Rahmengerüsten VX IT, die durch eine Schottwand voneinander getrennt werden sollen, oder für den Austausch eines vormontierten Schrankes gegen ein Modell gleicher Ausführung oder für den Austausch eines integrierten Gerüsts gegen eine LCP-Kühlösung.