

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## VX 5301.337

# Bodenblech-Set, mehrteilig, geschlossen

Stand: 22.05.2026 (Quelle: [rittal.com/ch-de](http://rittal.com/ch-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 5301.337 - Bodenblech-Set, mehrteilig, geschlossen für VX IT

Mehrteiliges Bodenblech-Set bestehend aus geschlossenen Bodenblech-Modulen und Schiebeblech zur Kabeleinführung.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 5301.337
Produktbeschreibung	Mehrteiliges Bodenblech-Set bestehend aus geschlossenen Bodenblech-Modulen und Schiebeblech zur Kabeleinführung. Das geschlossene Bodenblech-Modul, Tiefe 237,5 mm, kann optional gegen die Bodenblech-Modul-Varianten zur Kabeleinführung ausgetauscht werden.
Nutzen	Die Reihenfolge der Einzelmodule ist frei wählbar
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Bodenblech-Set Dichtungsband Inkl. Befestigungsmaterial 1 Bodenblech-Modul, geschlossen, Tiefe: 75 mm 2 Bodenblech-Module, geschlossen, Tiefe: 237,5 mm 1 Schiebeblech, Tiefe: 115 mm
Passend für	Gehäusotyp: VX IT Breite: = 800 mm Tiefe: = 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	6,42 kg
Bruttogewicht	6,44 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	24,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910

# Eigenschaften

---

ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	VX IT Bodenblech mehrteilig, geschlossen, für Breite 800 mm, BxT 800x800 mm, Stahlblech

---