

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5301.542

Stahlblechtür, einteilig geschlossen

Stand: 29.01.2026 (Quelle: rittal.com/ch-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5301.542 - Stahlblechtür, einteilig geschlossen für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen.



Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | DK 5301.542 |
| Produktbeschreibung | Zum Austausch vorhandener Türen. |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Lackiert |
| Farbe | Tür: RAL 7035 Komfortgriff VX: RAL 9005 |
| Lieferumfang | Tür mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E 4 Scharniere 130°, innenliegend Inkl. Befestigungsmaterial |
| Montagehinweis | Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°-Anreihescharnier benötigt |
| Hinweis | Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 165° Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 110° |

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|---|
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 55 |
| Passend für | Gehäusetyp: VX IT Breite: = 800 mm Höhe: = 2.200 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 34.45 |
| Bruttogewicht | 35.4 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 134,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| EAN | 4028177955097 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |